Datový list

# SM-FO 27/12.5 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ochrana před nesprávným použitím: SM
Značky MultiMark na zařízení lze použít se značícími materiály od jiných výrobců. Zajišťují, že všechny komponenty, jako jsou řídicí a signalizační zařízení od jiných výrobců, jsou jasně označeny.
Vaše výhody s MultiMark
- "Různé materiály pro různé požadavky"
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | SwitchMark, Značky na přístroje, 12.5 x 27 mm, Bílá |
| Číslo objednávky | 2621220000 |
| Typ | SM-FO 27/12.5 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118625820 |
| Množství | 500 items |

# SM-FO 27/12.5 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hloubka | 0.55 mm | Hloubka (v palcích) | 0.0217 inch |
| Výška | 12.5 mm | Výška (v palcích) | 0.4921 inch |
| Šířka | 27 mm | Šířka (v palcích) | 1.063 inch |
| Čistá hmotnost | 0.1 g | | |

### Teploty

| | |
|---|---|
| Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |

### Shoda produktu s prostředím

| | |
|---|---|
| Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
| REACH SVHC | Ne SVHC nad 0,1 wt% |

### Obecné údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lepidlo | PE-pěna s akrylátovým lepidlem | Verze | bez obsahu halogenů, Samolepicí |
| Šířka | 27 mm | Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
| Rozsah provozní teploty, max. | 80 °C | Rozsah provozní teploty, min. | -30 °C |
| Barevný | Bílá | Halogen | Ne |
| Základní materiál | Polyester | Tištěné znaky | bez |
| Velikost pole na označení | 12.5 x 27 mm | Schválení podle UL 969 | Ano |
| kompatibilní tiskárna | THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS | Rozsah provozní teploty | -30...80 °C |
| Počet na roli | 500 | | |

### Značky na přístroje

| | |
|---|---|
| Halogen | Ne |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

# SM-FO 27/12.5 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Nákresy

# SM-FO 27/12.5 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Inkoustové pásky

Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | RIBBON MM 76/360 SW | Verze |
| Číslo objednávky | 2005080000 | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951 | |
| Množství | 1 ST | |

### THM MULTIMARK



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

#### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | MULTIMARK ROLLER 115 | Verze |
| Číslo objednávky | 1357420000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | |
| Množství | 1 ST | |

### THM MULTIMARK PLUS



Tyto tiskárny mají vynikající výsledky tisku díky technice tepelného přenosu. Různé materiály a uživatelsky přívětivý systém tisku pro Windows optimalizuje práci se značením.

# SM-FO 27/12.5 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Verze |
| Číslo objednávky | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Množství | 1 ST | |