

SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

提供电源转接器模块，用于为 ACT20 系列/MICROSERIES 信号转换器单独供电和配电。将 22.5 / 6.1 mm 宽的馈电模块直接安装在模拟信号转换器的附近。可以通过 CH20M (ACT20 系列) 导轨总线桥接 24 VDC 电源，也可以使用 ZQV 4N (MICROSERIES) 横联件简单桥接。ACT20-Feed-In-PRO-S 也可以检测到 CH20 总线上任何设备的故障。如果发生错误或故障，内置状态继电器向外部控制器发送警报。此外，还可以将两个电源装置（一个主电源，一个备用电源）连接至 ACT20-Feed-In-PRO-S。安装在 CH20 总线上的两个馈电模块保证一个 100% 冗余电源 采用三盏 LED 显示电源状态和错误信息。ACT20M-Feed-In PRO 还可用于防爆区 2/区 2。

通用订货数据

版本	导轨安装总线技术, 成套样品, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列, 宽度: 25.1 mm
订货号	1335150000
类型	SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X15
GTIN (EAN)	4050118138382
数量	1 items

SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	250 mm	深度 (英寸)	9.8425 inch
高度	6.2 mm	高度 (英寸)	0.2441 inch
宽度	25.1 mm	宽度 (英寸)	0.9882 inch
长度	250 mm	长度 (英寸)	9.8425 inch
净重	86 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

防护等级	IP20 (安装后)	安装导轨已装备	TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, 通过总线型材
------	------------	---------	---------------------------------

材料数据

颜色编码	黑色	比色表 (相似)	RAL 9011
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

材料数据

阻燃等级符合 UL 94	V-0	表面处理	未处理的
基础材料	塑料材质		

常规数据

颜色编码	黑色	防护等级	IP20 (安装后)
安装导轨已装备	TS 35 x 7.5, TS 35 x 15, 通过总线型材	比色表 (相似)	RAL 9011

系统参数

最小涂层厚度 Au	0.5 µm	最大涂层厚度 Au	0.8 µm
最小涂层厚度 Cu	0.7 µm	最大电路载流量	5 A
最大电路载流量 (总电流)	25 A	根据 DIN EN 60664, 导轨总线的最大直 流电压	63 V

根据 UL840, C22.2 编号 14.5, 导轨总 30 V
线的最大直流电压

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-05
ECLASS 15.0	27-19-06-05		



SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

set consists of:



SAMPLE CH20M BUS 250MM TS 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**可接入网络的电流测量变送器 ACT20C**

ACT20C 系列是专为连续流程应用所开发的产品。能实现诊断、设备和工艺信息（“状态监测”）的连续监测。ACT20C 以太网网关、ACT20C 可通讯的信号变送器和 ACT20C 总线终端器等 ACT20C 组件组成基站。

通用订货数据

类型	ACT20C-LBT-10	版本
订货号	1510340000	ACT20C 站的总线末端端子, 输入: 0...40/50/60 A, 输出: 脉冲
GTIN (EAN)	4050118319491	
数量	1 ST	