

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty®由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | Bolting tool |
| 订货号 | 1389190000 |
| 类型 | SCREWTY-SW13-DM |
| GTIN (EAN) | 4050118189742 |
| 数量 | 1 items |
| 包装 | 集装箱 |

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重 226.26 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 不受影响
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

螺丝刀

拧紧力矩设置, max. 1.7 Nm 拧紧力矩设置, min. 0.5 Nm

重要注意事项

产品信息 发货时已含附件：
• 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 Nm + 固定辅助工具
• 可更换刀头 AF13

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-01-90-90 | | |

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件



Screwty® 电缆接头工具, 带扭矩功能

适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具, 可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动, 即可拧紧和松开接插件, 毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案, 因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头 (超过90%)。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此, 可用于所有尺寸: 包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F 和 M8F 定制插头和插座, 以及所有 M23 定制插头和插座。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | SCREWTY SW9 | 版本 |
| 订货号 | 1254630000 | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118054194 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SCREWTY SW10 | 版本 |
| 订货号 | 1254640000 | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118048599 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SCREWTY SW12 | 版本 |
| 订货号 | 2598970000 | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118781151 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SCREWTY SW13 | 版本 |
| 订货号 | 1254650000 | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118051834 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SCREWTY SW15 | 版本 |
| 订货号 | 1290830000 | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118084320 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SCREWTY SW17 | 版本 |
| 订货号 | 1254660000 | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118051841 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SCREWTY SW18 | 版本 |
| 订货号 | 1254670000 | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118051858 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | SCREWTY SW19 | 版本 |
| 订货号 | 1254680000 | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118048827 | |
| 数量 | 1 ST | |