SCREWTY-SW13-DM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

版本	Bolting tool
订货号	1389190000
类型	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
数量	1 items
包装	集装箱

SCREWTY-SW13-DM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量			
	<u>'</u>		<u> </u>
争重	226.26 g		
环保产品合规			·
RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度	E关注物质 (SVHC)	
螺丝刀			
拧紧力矩设置, max.	1.7 Nm	拧紧力矩设置, min.	0.5 Nm
重要注意事项			
重要注意事项 产品信息	发货时已含附件:		
	发货时已含附件: • 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 N • 可更换刀头 AF13	Nm + 固定辅助工具	
	● 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 №	Nm + 固定辅助工具	
^{产品信息} 分类	• 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 N • 可更换刀头 AF13		
÷品信息 分类 ETIM 6.0	扭矩螺丝刀 0.5-1.7 N可更换刀头 AF13EC000149	ETIM 7.0	EC000149
产品信息 分类 ETIM 6.0	• 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 N • 可更换刀头 AF13	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000149 EC000149
辛品信息 分 类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	• 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 N • 可更换刀头 AF13 EC000149 EC000149 EC000149	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000149 21-04-50-03
产品信息 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	• 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 N • 可更换刀头 AF13 EC000149 EC000149 EC000149 21-01-90-90	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000149 21-04-50-03 21-04-50-03
产品信息 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	• 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 N • 可更换刀头 AF13 EC000149 EC000149 EC000149 21-01-90-90 21-01-90-90	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000149 21-04-50-03 21-04-50-03 21-01-90-90
产品信息 分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	• 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 N • 可更换刀头 AF13 EC000149 EC000149 EC000149 21-01-90-90	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000149 21-04-50-03 21-04-50-03

SCREWTY-SW13-DM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

Screwty® 电缆接头工具,带扭矩功能



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具,可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。 Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。 只需简单转动,即可拧紧和松开接插件,毫不费力。 Screwty®是一款独特的通用解决方案,因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头(超过90%)。 Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。 因此,可用于所有尺寸:包括 M12 和 M8 圆形插头, M12F和 M8F 定制插头和插座,以及所有M23定制插头和插座。

通用订货数据

类型	SCREWTY SW9	版本
订货号		
	1254630000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118054194	
数量	1 ST	
类型	SCREWTY SW10	版本
订货号	1254640000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118048599	
数量	1 ST	
类型	SCREWTY SW12	版本
订货号	2598970000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118781151	
数量	1 ST	
类型	SCREWTY SW13	版本
订货号	1254650000	Interchangeable blade for cable gland tool
GTIN (EAN)	4050118051834	
数量	1 ST	
类型	SCREWTY SW15	版本
类型 订货号	SCREWTY SW15 1290830000	版本 Interchangeable blade for cable gland tool
订货号	1290830000	
订货号 GTIN (EAN)	1290830000 4050118084320	
订货号 GTIN (EAN) 数量	1290830000 4050118084320 1 ST	Interchangeable blade for cable gland tool
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	1290830000 4050118084320 1 ST SCREWTY SW17	Interchangeable blade for cable gland tool 版本
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	1290830000 4050118084320 1 ST SCREWTY SW17 1254660000	Interchangeable blade for cable gland tool 版本
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN)	1290830000 4050118084320 1 ST SCREWTY SW17 1254660000 4050118051841	Interchangeable blade for cable gland tool 版本
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	1290830000 4050118084320 1 ST SCREWTY SW17 1254660000 4050118051841 1 ST	Interchangeable blade for cable gland tool 版本 Interchangeable blade for cable gland tool
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	1290830000 4050118084320 1 ST SCREWTY SW17 1254660000 4050118051841 1 ST SCREWTY SW18	版本 Interchangeable blade for cable gland tool 版本 Interchangeable blade for cable gland tool
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号	1290830000 4050118084320 1 ST SCREWTY SW17 1254660000 4050118051841 1 ST SCREWTY SW18 1254670000	版本 Interchangeable blade for cable gland tool 版本 Interchangeable blade for cable gland tool
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN)	1290830000 4050118084320 1 ST SCREWTY SW17 1254660000 4050118051841 1 ST SCREWTY SW18 1254670000 4050118051858	版本 Interchangeable blade for cable gland tool 版本 Interchangeable blade for cable gland tool
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN)	1290830000 4050118084320 1 ST SCREWTY SW17 1254660000 4050118051841 1 ST SCREWTY SW18 1254670000 4050118051858 1 ST	版本 Interchangeable blade for cable gland tool 版本 Interchangeable blade for cable gland tool 版本 Interchangeable blade for cable gland tool
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	1290830000 4050118084320 1 ST SCREWTY SW17 1254660000 4050118051841 1 ST SCREWTY SW18 1254670000 4050118051858 1 ST SCREWTY SW19	版本 Interchangeable blade for cable gland tool 版本 Interchangeable blade for cable gland tool 版本 Interchangeable blade for cable gland tool
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量 类型 订货号 GTIN (EAN) 数量	1290830000 4050118084320 1 ST SCREWTY SW17 1254660000 4050118051841 1 ST SCREWTY SW18 1254670000 4050118051858 1 ST SCREWTY SW19 1254680000	版本 Interchangeable blade for cable gland tool 版本 Interchangeable blade for cable gland tool 版本 Interchangeable blade for cable gland tool

目录日期/图纸 3