


HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

版本	数据模块, 0 V, 0 A, 回路数: 2, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1
订货号	1429020000
类型	HDC MBUS 2 FC
GTIN (EAN)	4050118233506
数量	1 items

HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	41.2 mm	高度 (英寸)	1.622 inch
宽度	14.5 mm	宽度 (英寸)	0.5709 inch
净重	6.71 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

通用数据

回路数	2	阻燃等级符合 UL 94	V-0
绝缘电阻	1012 Ω	插拔次数	≥ 500
型号	插座	过压等级	III
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强
系列	ModuPlug	额定电压 (DIN EN 61984)	0 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	0 A
所需插槽数	1		

安全接地数据

PE 连接类型 模块框架的螺钉联接

版本

联接类型 冷压联接

分类



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

其他事项

除了重载接插件，RockStar® 还包含相应的附件，确保有效、可行和安全的系统布线，例如编码系统、屏蔽夹、盖板和更换密封件




通用订货数据

类型	HDC MBUS 2 MCLIP	版本
订货号	1989290000	Fixing clip
GTIN (EAN)	4050118373745	
数量	2 ST	
类型	HDC MBUS 2 PCLIP	版本
订货号	1989300000	Fixing clip
GTIN (EAN)	4050118373752	
数量	10 ST	

标准型

简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。



通用订货数据

类型	HDC MF 10B AC	版本
订货号	1428960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 10B CA	版本
订货号	1428980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B AD	版本
订货号	1429010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 16B DA	版本
订货号	1429030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
数量	1 ST	

HDC MBUS 2 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

附件

类型	HDC MF 24B AF	版本
订货号	1429050000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 24B FA	版本
订货号	1429070000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 6B AB	版本
订货号	1428920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
数量	1 ST	
类型	HDC MF 6B BA	版本
订货号	1428940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
数量	1 ST	

带长导销



简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGL 10B AC	版本
订货号	2736990000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 10B CA	版本
订货号	2737000000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 16B AD	版本
订货号	2737010000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823066	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 16B DA	版本
订货号	2737020000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 24B AF	版本
订货号	2737030000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
数量	1 ST	

HDC MBUS 2 FC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC MFGL 24B FA	版本
订货号	2737040000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 6B AB	版本
订货号	2736970000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGL 6B BA	版本
订货号	2736980000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822908	
数量	1 ST	

带短导销



简便
 创新型的滑动框架有两个规定的锁定位置用于开启或关闭。因此无需工具即能方便地进行模块安装。

通用订货数据

类型	HDC MFGS 10B AC	版本
订货号	2736910000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 10B CA	版本
订货号	2736920000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 16B AD	版本
订货号	2736930000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822298	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 16B DA	版本
订货号	2736940000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 24B AF	版本
订货号	2736950000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 24B FA	版本
订货号	2736960000	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
数量	1 ST	

HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC MFGS 6B AB	版本
订货号	2736890000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822250	
数量	1 ST	
类型	HDC MFGS 6B BA	版本
订货号	2736900000	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
数量	1 ST	

HDC MBUS 2 FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

电气模块



灵活
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

类型	HDC MBUS 2 MC	版本
订货号	1428990000	数据模块, 0 V, 0 A, 回路数: 2, 冷压联接, 插针式, 所需插槽数: 1
GTIN (EAN)	4050118233346	
数量	1 ST	