Datový list

WS IPM 8 MM WS 20M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	2975630000
Typ	WS IPM 8 MM WS 20M
GTIN (EAN)	4099986823327
Množství	1 items

Datový list

WS IPM 8 MM WS 20M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0.315 inch
Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0.315 inch
Čistá hmotnost	360 g		

Obecné údaje

Verze	bez obsahu halogenů	Šířka	8 mm
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	Rozsah provozní teploty, max.	90 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-50 °C	Barevný	Bílá
Halogen	Ne	Základní materiál	PC-ABS, TPU
Tištěné znaky	prázdné	Velikost pole na označení	7 x 7.3 mm
Aplikace/výrobce	Weidmueller		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

WS IPM 8 MM WS 20M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

