Datový list

# PRINTJET MINI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



S PrintJet CONNECT jsme vyvinuli vysoce výkonnou inkoustovou tiskárnu, která tyto požadavky více než splňuje. Kromě toho PrintJet MINI nabízí kompaktní řešení pro menší tiskové úlohy – ideální pro uživatele, kteří ocení flexibilitu a přesnost. Obě zařízení jsou součástí značicího systému Weidmüller a zajišťují maximální efektivitu.

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Verze | Systémy označování, Technologie inkoustové trysky, 600 DPI, Multicard |
| Číslo objednávky | 3049980000 |
| Typ | PRINTJET MINI |
| GTIN (EAN) | 4099987019071 |
| Množství | 1 items |

# Datový list

## PRINTJET MINI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Výška | 190 mm | Výška (v palcích) | 7.4803 inch |
| Šířka | 330 mm | Šířka (v palcích) | 12.9921 inch |
| Délka | 540 mm | Délka (v palcích) | 21.2598 inch |
| Čistá hmotnost | 8500 g | | |

### Teploty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Okolní teplota | 18 °C...30 °C | Vlhkost | 10... 80 % (bez kondenzace) |

### Systémy značení

| | | | |
|---|---|---|---|
| Typ značky | Multicard | Palivový systém | Inkoustová kazeta |
| Napájení | Ruční montáž | Metoda tisku | Technologie inkoustové trysky |
| Rozhraní | USB, LAN | Software | M-Print® PRO |
| Typ | PrintJet | Napájecí napětí | 100...240 V AC |
| Operační systém | Windows 10, Windows 11 | Ovladač tiskárny | Windows 10, Windows 11 |
| Rychlost tisku | About 1.5 minutes per MultiCard | Rozlišení tisku, max. | 600 DPI |
| Provoz s dobíjecími bateriemi | Ne | Ke stažení | M-Print PRO |
| Rozsah dodávky | Napájení (100–240 V AC / 5060 Hz), Ethernetový kabel, Euro konektor, MultiCard DEK 5/5 MC NE WS, Příručka rychlého spuštění, UK zástrčka, USB kabel, Napájení (100–240 V AC / 50–60 Hz), Čínská zástrčka, Inkoustová kazeta | Aplikace/výrobce | Weidmueller |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000610 | ETIM 9.0 | EC000610 |
| ETIM 10.0 | EC000610 | ECLASS 14.0 | 24-32-11-90 |
| ECLASS 15.0 | 24-32-11-90 | | |

# PRINTJET MINI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Nákresy














**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Příslušenství

## PrintJet MINI



### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | PJM INK K | Verze |
| Číslo objednávky | 3062650000 | |
| GTIN (EAN) | 4099987049054 | |
| Množství | 1 ST | |

| | | |
|---|---|---|
| Typ | PJM WASTE PAD | Verze |
| Číslo objednávky | 3062640000 | |
| GTIN (EAN) | 4099987049047 | |
| Množství | 1 ST | |

Weidmüller

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Příslušenství

## M-Print® PRO



Software M-Print® PRO pro tisk a objednávky značek a štítků® je profesionálním řešením pro tisk a objednávky značek a štítků od společnosti Weidmüller pro Windows® . Tento software vám umožní optimalizovat proces značení elektrických zařízení. Můžete si navrhnout, označit a objednat materiály značek snadno, profesionálně a rychle: texty, rámy, čáry, grafika, čárové kódy, sériová čísla a fotky.

- Integrovaný produktový katalog všech štítků a značek, vč. ilustrací, odkazu na webové stránky a údajů o produktech
- Značky a štítky mohou být navrženy v libovolném počtu úrovní
- Vlastní formátování jednotlivých znaků textu (RTF)
- Kopírování a vkládání textů včetně formátování
- K dispozici ve 20 jazycích s podporou UNICODE
- Vkládání dat na štítky a listy, nebo přímo přes Microsoft Excel
- Tvorba stupnic; číselné a alfa-numerické čítače a sekvence
- Rozsáhlá řada obrázkových formátů (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Knihovna obrázků se všemi důležitými symboly používanými v elektrotechnice
- Možnosti alokace produktu-tiskárny, např. ESG 9/20 na PrintJet; MultiMark na termotransferovou tiskárnu
- Online aktualizace prostřednictvím internetu
- Rozhraní Weidmueller Configurator (WMC)
- Průvodce importu řady formátů (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) pro tvorbu vlastních importovacích skriptů
- Přenos dat z CAE systémů
- Permanentní náhled tisku: podívejte se jako bude tisk vypadat už při fázi návrhu, WYSIWYG editace
- Podporovaná výstupní zařízení: všechny tiskárny Weidmueller (např. PrintJet CONNECT, THM MultiMark atd.) a standardní tiskárny s ovladačem Microsoft Windows®
- Optimální a rychlé přizpůsobení výstupních zařízení
- Víceúrovňové strukturování značek a štítků

## Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | M-PRINT PRO | Verze |
| Číslo objednávky | 1905490000 | Software pro označování, Software, Windows 10, Windows 11, Software tiskárny |
| GTIN (EAN) | 4032248526291 | |
| Množství | 1 ST | |

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Příslušenství

## PrintJet MINI



### Všeobecné objednací údaje

| | | |
|---|---|---|
| Typ | PJ MINI CASE | Verze |
| Číslo objednávky | 3109810000 | |
| GTIN (EAN) | 4099987188142 | |
| Množství | 1 ST | |