

IE-FM6Z2LO0003MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线, LWL

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 预制电缆, ST IP 20, ST IP 20, 62.5 µm, LSZH, 3 m |
| 订货号 | 1433980030 |
| 类型 | IE-FM6Z2LO0003MST0ST0-X |
| GTIN (EAN) | 4050118242836 |
| 数量 | 1 items |

IE-FM6Z2LO0003MST0ST0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度 3 m 长度 (英寸) 118.1102 inch
净重 56.32 g

温度

存储温度 工作温度 -20 °C...70 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆专用标准

对双绞线的说明 IEC 61156-6, DIN EN 50288-4-2 对检验通信对称电缆的说明 IEC 61935-3

通用标准

连接器标准 IEC 60874-10

标准

连接器标准 IEC 60874-10

LWL

光纤类型 GOF, 多重模式, OM1 衰减 在 850 nm 时 ≤3.0 dB/km,
在 1300 nm 时 ≤0.8 dB/km
带宽 ≥200 MHz*km @ 850 nm,
≥600 MHz*km @ 1300 nm

右插头

插头, 右 ST, IP20, 针式端头, 笔直,
插头, 塑料, 不带屏蔽

左插头

插头, 左 ST, IP20, 针式端头, 笔直,
插头, 塑料, 不带屏蔽

插头

插头, 右 ST, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 不带屏蔽 插头, 左 ST, IP20, 针式端头, 笔直,
插头, 塑料, 不带屏蔽

技术数据

www.weidmueller.com

电缆的机械和材料属性

| | | | |
|------------|------|------------|-------|
| 卤素 | 不 | 最小弯曲半径, 多次 | 56 mm |
| 最小弯曲半径, 单次 | 28mm | | |

电缆结构

| | | | |
|------|--------------|------|-----------|
| 护套直径 | 2.8 * 5.7 mm | 护套颜色 | 橙色 |
| 标准名称 | I-V(ZN)H | 护套材料 | LSZH |
| 电缆结构 | 光纤软线 | 一次涂覆 | 245.00 µm |
| 芯线直径 | 62.5 µm | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ETIM 10.0 | EC002607 | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 | | |

图纸

分解图纸



V0 material



SlimFix 是带有节约空间的思想设计出来的导线和电缆标记号。可以在导线安装完成后再安装标记号。标记号由无卤素的材料制成，并且满足阻燃等级 V0/V2 的要求。SlimFix 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。SF 工具可以使非常小的导线也很容易安装。

优点：

- 采用无卤材料
- 阻燃等级：V0/V2
- 在交通等行业被认可和信任的标记号
- 如果导线截面积超过 16.0 mm²，必须用电缆扎带固定
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | VT SF 5/21 MC NE WS V0 | 版本 |
| 订货号 | 1689470001 | SlimFix, 导线及电缆标记号, 4.8 - 7.4 mm, 21 x 7.4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190872571 | |
| 数量 | 160 ST | |
| 类型 | VT SF 6/21 MC NE WS V0 | 版本 |
| 订货号 | 1730560001 | SlimFix, 导线及电缆标记号, 5.8 - 7.8 mm, 21 x 8.4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190954611 | |
| 数量 | 160 ST | |