

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

通用订货数据

版本	锁紧工具
订货号	1389190000
类型	SCREWTY-SW13-DM
GTIN (EAN)	4050118189742
数量	1 items
包装	集装箱

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

净重	226.26 g
----	----------

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

螺丝刀

拧紧力矩设置, max.	1.7 Nm	拧紧力矩设置, min.	0.5 Nm
--------------	--------	--------------	--------

重要注意事项

产品信息	发货时已含附件： • 扭矩螺丝刀 0.5-1.7 Nm + 固定辅助工具 • 可更换刀头 AF13
------	---

分类

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		

SCREWTY-SW13-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

Screwty® 电缆接头工具，带扭矩功能



适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty® 甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty® 是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有 M23 定制插头和插座。

通用订货数据

类型	SCREWTY SW9	版本
订货号	1254630000	电缆拧紧工具更换刀头
GTIN (EAN)	4050118054194	
数量	1 ST	
类型	SCREWTY SW10	版本
订货号	1254640000	电缆拧紧工具更换刀头
GTIN (EAN)	4050118048599	
数量	1 ST	
类型	SCREWTY SW12	版本
订货号	2598970000	电缆拧紧工具更换刀头
GTIN (EAN)	4050118781151	
数量	1 ST	
类型	SCREWTY SW13	版本
订货号	1254650000	电缆拧紧工具更换刀头
GTIN (EAN)	4050118051834	
数量	1 ST	
类型	SCREWTY SW15	版本
订货号	1290830000	电缆拧紧工具更换刀头
GTIN (EAN)	4050118084320	
数量	1 ST	
类型	SCREWTY SW17	版本
订货号	1254660000	电缆拧紧工具更换刀头
GTIN (EAN)	4050118051841	
数量	1 ST	
类型	SCREWTY SW18	版本
订货号	1254670000	电缆拧紧工具更换刀头
GTIN (EAN)	4050118051858	
数量	1 ST	
类型	SCREWTY SW19	版本
订货号	1254680000	电缆拧紧工具更换刀头
GTIN (EAN)	4050118048827	
数量	1 ST	