

## HDC MDU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 灵活

四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

### 通用订货数据

版本	占位模块, 回路数: 0, 无触点, 所需插槽数: 0.5
订货号	<a href="#">1429040000</a>
类型	HDC MDU
GTIN (EAN)	4050118233421
数量	1 items

## HDC MDU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	34 mm	深度 (英寸)	1.3386 inch
高度	20.6 mm	高度 (英寸)	0.811 inch
宽度	7.15 mm	宽度 (英寸)	0.2815 inch
净重	2.58 g		

## 温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

## 通用数据

回路数	0	阻燃等级符合 UL 94	V-0
插拔次数	≥ 500	型号	无触点
污染等级	3	基础材料	聚碳酸酯, 玻璃纤维增强
系列	ModuPlug	所需插槽数	0.5

## 分类



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

**HDC MDU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HDC MDU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 配套联接件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 电气模块



灵活  
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

### 通用订货数据

类型	HDC MDU	版本
订货号	<a href="#">1429040000</a>	占位模块, 回路数: 0, 无触点, 所需插槽数: 0.5
GTIN (EAN)	4050118233421	
数量	1 ST	