Datový list

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Všeobecné objednací údaje

Verze	Fotovoltaika, Odpojovač zátěže
Číslo objednávky	3235880000
Typ	AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN)	4069166024479
Množství	1 items

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení	CE
ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	121.1 mm	Hloubka (v palcích)	4.7677 inch
Výška	165 mm	Výška (v palcích)	6.4961 inch
Šířka	140 mm	Šířka (v palcích)	5.5118 inch
Čistá hmotnost	526 g		

Záruka

Časový interval	5 let

Obecná data

Standardy	IEC 60947-3	Stupeň krytí	IP65
Místo instalace	Chráněná venkovní oblast (>1 km od moře)		

Vypínač zátěže

Typ připojení	Šroubová upínací svorka 1,5 - 10 mm²

Elektrické charakteristiky

Jmenovitý trvalý proud (AC-23, 400 V)	22 A	Jmenovitý zkratový proud za stanovených podmínek	10 kA
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V	7.5 kW	Spínací výkon při 400 V, max.	11 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-23, 400 V	11 kW	Jmenovitý trvalý proud (AC-21, 400 V)	32 A

Ovládací prvek

Integrovaný pohon motoru	No	Typ ovládacího prvku	Knoflík s křidélky
Motorový pohon volitelný	No	Volitelné uvolnění napětí	No

Popis spínače

uzamykatelné	Ano	Konstrukce jako zařízení pro nouzové zastavení	No
Provedení jako bezpečnostní spínač	No	Provedení jako údržbový/servisní spínač	Ano
Počet spínačů	1	Nulový vodič s časově předsunutým spínáním	Ano
Počet pomocných kontaktů jako normálně zavřený kontakt	0	Počet pomocných kontaktů jako normálně otevřených kontaktů	0
Provedení jako reverzní spínač	No	Počet pomocných kontaktů jako přepínací kontakt	0

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Pouzdro

Typ konstrukce zařízení	Externí zařízení	Vhodné pro montáž na přední stranu uprostřed	No
Vhodné pro montáž uprostřed	No	Vhodné pro instalaci do rozvaděče	No
Vhodné pro montáž na čelní stranu, 4 otvory	No		

Připojení

Provedení jako hlavní spínač	Ano	Zařízení s předem namontovanou kabeláží	No

Klasifikace

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

AC SB M 32A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy