


HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



灵活  
四种模块尺寸实现个性化的插接解决方案，能够节省大量的空间。更小的高度同样也融入到优化设计之中。

通用订货数据

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 版本         | 电源模块, 1000 V, 100 A, 回路数: 1, 冷压联接, 插座, 所需插槽数: 1 |
| 订货号        | <a href="#">1429110000</a>                      |
| 类型         | HDC MHP100 PE FC                                |
| GTIN (EAN) | 4050118233360                                   |
| 数量         | 1 items                                         |

## HDC MHP100 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 34 mm    | 深度 (英寸) | 1.3386 inch |
| 高度 | 43.35 mm | 高度 (英寸) | 1.7067 inch |
| 宽度 | 14.5 mm  | 宽度 (英寸) | 0.5709 inch |
| 净重 | 57 g     |         |             |

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|                     |                 |                       |              |
|---------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| 回路数                 | 1               | 阻燃等级符合 UL 94          | V-0          |
| 绝缘电阻                | 1012 Ω          | 插拔次数                  | ≥ 500        |
| 型号                  | 插座              | 过压等级                  | III          |
| 污染等级                | 3               | 基础材料                  | 聚碳酸酯, 玻璃纤维增强 |
| 系列                  | ModuPlug        | 额定电压 (DIN EN 61984)   | 1000 V       |
| 按照 UL/CSA 额定电压      | 1000 V DC (IEC) | 额定冲击电压 (DIN EN 61984) | 8 kV         |
| 额定电流 (DIN EN 61984) | 100 A           | 所需插槽数                 | 1            |

## 安全接地数据

PE 连接类型 冷压联接

## 版本

联接类型 冷压联接

## 分类



|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-17 |             |             |

**HDC MHP100 PE FC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## HDC MHP100 PE FC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 100 A 压接触点

压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐性。



## 通用订货数据

|            |                            |                                 |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 类型         | HDC MHP100 F 10            | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1435790000</a> | 插座, 银的, 10 - 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118240580              |                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                 |
| 类型         | HDC MHP100 F 16            | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1435810000</a> | 插座, 银的, 16 - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118240757              |                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                 |
| 类型         | HDC MHP100 F 25            | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1435820000</a> | 插座, 银的, 25 - 25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118240801              |                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                 |
| 类型         | HDC MHP100 F 35            | 版本                              |
| 订货号        | <a href="#">1435830000</a> | 插座, 银的, 35 - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118240696              |                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                 |

## 其他事项

除了重载接插件, RockStar® 还包含相应的附件, 确保有效、可行和安全的系统布线, 例如编码系统、屏蔽夹、盖板和更换密封件



## 通用订货数据

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型         | HDC MHP100 REMOVAL TOOL    | 版本             |
| 订货号        | <a href="#">1480380000</a> | ModuPlug, 退针工具 |
| GTIN (EAN) | 4050118288933              |                |
| 数量         | 1 ST                       |                |