数据信息页

IE-FCI-PWS-IT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

版本	FrontCom, 小号电源插芯, 类型 L, 孔式, IT, EU
订货号	<u>1450810000</u>
类型	IE-FCI-PWS-IT
GTIN (EAN)	4050118255720
数量	1 items

IE-FCI-PWS-IT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

TIM

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 25 g

温度

 存储温度
 -10 °C...70 °C
 工作温度
 -5 °C...40 °C

 安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态合规, 无例外REACH SVHC不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

基本信息

 防护等级
 IP20
 插芯类型
 小号电源插芯

 联接器正面
 类型 L
 火灾荷载
 560 kJ

通用标准

证书号 (DNV) TAA000022B

可接导线

剥线长度	9 mm	
联接类型	螺钉联接	
导线截面积, 极软线, 带管状端头	最小	1.5 mm ²
	最大	2.5 mm ²
导线截面积, 极软线, 无管状端头	最小	1.5 mm ²
	最大	4 mm ²
导线截面积, 硬导线	最小	1.5 mm ²
	最大	4 mm ²
导线截面积, 软线, 带管状端头	最小	1.5 mm ²
	最大	2.5 mm ²
导线截面积, 软线, 无管状端头	1.5 4 mm²	
导线截面积, 极软线, 无管状端头	1.5 4 mm ²	
导线截面积, 硬导线	1.5 4 mm²	
导线截面积, 软线, 带管状端头	1.5 2.5 mm ²	
导线截面积, 软线, 无管状端头	最小	1.5 mm ²
	最大	4 mm²
导线截面积, 极软线, 带管状端头	1.5 2.5 mm ²	

技术数据

额定电压(交流)	250 V	外壳基本材料	聚碳酸酯(PC)
	16 A		

数据信息页

IE-FCI-PWS-IT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-18-90-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

数据信息页

IE-FCI-PWS-IT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图







IE-FCI-PWS-IT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

用于插座插芯的导轨适配器



也适用于工业以太网附件:可以从魏德米勒一手获得。 优点:

- 工具
- 测试设备
- 穿透电缆
- 开关柜联接
- 标记号
- 防尘
- 电源模块
- 过压保护

通用订货数据

类型 IE-DINRAIL-AD-PWB 订货号 <u>2534680000</u>

GTIN (EAN) 4050118546354

数量 1 ST

版本