Datový list

MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Adaptéry pro migraci – SLC500.
Čelní adaptéry s předmontovanými kabely umožňují bezpečný přechod z karet SLC500 na jiné systémy PLC/DCS nebo moduly u-remote společnosti Weidmüller.

Všeobecné objednací údaje

Číslo objednávky	8000204320
Typ	MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW
GTIN (EAN)	4069165223804
Množství	ST

Datový list

MBGE ADPT SLC-500 RT25 NEW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	86 mm	Hloubka (v palcích)	3.3858 inch
Výška	107 mm	Výška (v palcích)	4.2126 inch
Šířka	34.3 mm	Šířka (v palcích)	1.3504 inch
Čistá hmotnost	1000 g		

Teploty

Skladovací teplota	-20...70 °C	Provozní teplota	-20...50 °C

Jmenovité údaje UL

Skladovací teplota UL, max.	70 °C	Provozní teplota (UL), min.	-20 °C
Provozní teplota (UL), max.	50 °C	Skladovací teplota UL, min.	-20 °C
Jmenovité napětí UN	250 V		

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Allen Bradley 18-pole RTB

Údaje o připojení

Připojení (strana periferie)	Allen Bradley 18-pole RTB	Připojení k PLC	Nová svorkovnice PLC nebo pevně připojená

Jmenovité údaje

Provozní napětí	250 V	Proud na kanál, max.	4.5 A

Koordinace izolace (EN50178)

Jmenovité napětí izolace	300 V	Kategorie přepětí	II
Závažnost úrovně znečištění	2	Zkouška impulzového napětí (1,2/50 µs) (standard 1)	2.5 kV
Zkušební napětí pro zkoušku izolace (AC) (norma 1)	1.8 kV		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		