Data sheet

IE-FM6Z2VO0002MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Sestavené IE kabely, optické propojovací kabely, Multimode, SC oboustranné – SC oboustranné, oranžové, Průměr jádra 62,5 µm

Všeobecné objednací údaje

Verze	Předem sestavený propojovací kabel, křížený, SC duplex IP 20, SC duplex IP 20, 62.5 µm, PVC, 2 m
Číslo objednávky	8813340000
Typ	IE-FM6Z2VO0002MSD0SD0X
GTIN (EAN)	4032248513192
Množství	1 items

IE-FM6Z2VO0002MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Osvědčení

ROHS	Shoda

Rozměry a hmotnosti

Délka	2 m	Délka (v palcích)	78.7402 inch
Čistá hmotnost	52 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...75 °C	Provozní teplota	-5 °C...75 °C
Teplota instalace	-5 °C...50 °C		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Obecné standardy

Standardní konektor	IEC 61754-4

Standardy

Standardní konektor	IEC 61754-4

Vláknová optika

Typ vlákna	GOF, Multimode, OM1	Útlum	≤ 3,2 dB/km při 850 nm, ≤ 0,9 dB/km při 1300 nm
Šířka pásma	≥ 250 MHz*km při 850 nm, ≥ 600 MHz km při 1300 nm		

Konektor, pravý

Zástrčka vpravo	SC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné

Konektor, vlevo

Zástrčka vlevo	SC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné

Mechanické a materiálové vlastnosti kabelu

Halogen	ano (PVC kabel)	Poloměr ohybu, min., opakovaný	60 mm
Poloměr ohybu, min., jen jednou	30 mm	Odolnost proti šíření ohně	No

IE-FM6Z2VO0002MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Struktura kabelu

Průměr pláště	3*6 mm	Barva opláštění	Oranžová
Standardní označení	I-V(ZN)Y	Materiál pláště	PVC
Rozvržení kabelu	ZIPCORD	Primární plášť	245.00 µm
Průměr jádra	62.5 µm		

Zástrčka

Zástrčka vpravo	SC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné	Zástrčka vlevo	SC-Duplex, IP20, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, nestíněné

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 14.0	27-06-10-03
ECLASS 15.0	27-06-10-03		

IE-FM6Z2VO0002MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Detailní výkres