Datový list

SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od ø 4 - 37 mm²
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavování hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

Všeobecné objednací údaje

Verze	Sheathing strippers
Číslo objednávky	9918090000
Typ	SLICER NO 28 TOP
GTIN (EAN)	4032248359202
Množství	1 items

SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	35 mm	Hloubka (v palcích)	1.378 inch
Výška	29 mm	Výška (v palcích)	1.1417 inch
Šířka	170 mm	Šířka (v palcích)	6.6929 inch
Čistá hmotnost	83 g		

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS	Není ovlivněno
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technické údaje

Popis výrobku	Střihač kabelů s vodiči s vnějším průměrem 28 mm / se zahnutým břitem

Nástroje k odizolování

Typ kabelu	Pružné a pevné vodiče s PVC izolací	Max. průměr vodiče	28 mm
Min. průměr vodiče	8 mm	Odizolovací rozsah AWG, max.	4 AWG
Průřez vodiče, max.	615 mm²		

Klasifikace

ETIM 8.0	EC002109	ETIM 9.0	EC002109
ETIM 10.0	EC002109	ECLASS 14.0	21-04-37-06
ECLASS 15.0	21-04-37-06		

SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

SLICER NO 28 TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství / náhradní díly

- Jednoduché, rychlé a přesné odizolování všech běžných kulatých kabelů od ø 4 - 37 mm²
- Šroub s rýhovanou hlavou na konci rukojeti pro nastavování hloubky řezání (nastavení hloubky řezání zabraňuje poškození vnitřního vodiče)

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZUB SLICER NO16-35	Verze
Číslo objednávky	9201430000	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248430314	
Množství	2 ST	