

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线, 末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

通用订货数据

版本	工具, 自动剥线机
订货号	1534740000
类型	POWERSTRIPPER AM 12
GTIN (EAN)	4050118338409
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2025-12-30T00:00:00+01:00

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	230 mm	深度 (英寸)	9.0551 inch
高度	520 mm	高度 (英寸)	20.4724 inch
宽度	254 mm	宽度 (英寸)	10 inch
净重	17000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

剥线机器

驱动	电控气动	脉冲时间	约 3 s
剥线长度	20 - 120 mm	压缩空气连接	5 - 5.5 bar
电气联接	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	最大拆解长度	120 mm
最大拆解区域	11.90	拔插长度	80 mm
最小拆解长度	25 mm	最小拆解区域	3.5 mm

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com




POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线, 末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

通用订货数据

类型	AIMESA VRM 0,55	版本
订货号	2007320000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392685	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 0,78	版本
订货号	2007330000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392692	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 1,13	版本
订货号	2007340000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392814	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 1,65	版本
订货号	2007350000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392746	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 2,09	版本
订货号	1120920000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4032248901869	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 2,53	版本
订货号	2007360000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392562	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 3,01	版本
订货号	2007370000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392555	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 3,49	版本
订货号	2007380000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392753	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 4,37	版本
订货号	2007390000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392807	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 6,20	版本
订货号	1120910000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4032248901920	
数量	1 ST	

POWERSTRIPPER AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	4-FOLD BLADE PS AM 12	版本
订货号	2819820000	自动化机器, 刀具组
GTIN (EAN)	4064675343363	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 0,55	版本
订货号	2007320000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392685	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 0,78	版本
订货号	2007330000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392692	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 1,13	版本
订货号	2007340000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392814	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 1,65	版本
订货号	2007350000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392746	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 2,09	版本
订货号	1120920000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4032248901869	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 2,53	版本
订货号	2007360000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392562	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 3,01	版本
订货号	2007370000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392555	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 3,49	版本
订货号	2007380000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392753	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 4,37	版本
订货号	2007390000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4050118392807	
数量	1 ST	
类型	AIMESA VRM 6,20	版本
订货号	1120910000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4032248901920	
数量	1 ST	
类型	4-FOLD BLADE PS AM 12	版本
订货号	2819820000	自动化机器, 刀具组
GTIN (EAN)	4064675343363	
数量	1 ST	