

仅根据客户要求供货



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

版本	Automatic stripper and crimper
订货号	1476920000
类型	CA 100 - 2.5
GTIN (EAN)	4050118283754
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	420 mm	深度 (英寸)	16.5354 inch
高度	425 mm	高度 (英寸)	16.7323 inch
宽度	470 mm	宽度 (英寸)	18.5039 inch
净重	38000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1




剥线/压接机器

剥线范围	0.34 - 4 mm ² (~AWG 22 - 12)	驱动	电控气动
脉冲时间	约 1.5 s	压接	Quadro 压接
管状端头 最大横截面	4 mm ²	管状端头 最小横截面	0.34 mm ²
压接长度	6/8/10/12 mm	耗材	松散电缆端头, 带塑料套
管状端头长度	12/14/16/18 mm	压缩空气连接	5 bar
电气联接	100-240 V / 50/65 Hz		

分类

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

图纸



CA 100 - 2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

配件 / 替换零件



- 用于自动剥线和压接
- 操作高效省时
- 能轻松适应导线截面大小
- 一道工序完成剥线和压接
- 使用本机处理其他厂商的套管或导线可能导致设备故障和损坏!

通用订货数据

类型	SOT 1,0 CA 100-2.5	版本
订货号	1477050000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118283877	
数量	1 ST	
类型	SOT 2,5 CA 100-2.5	版本
订货号	1477040000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118283860	
数量	1 ST	
类型	URS 0.34 CA 100-2.5	版本
订货号	1550340000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118357110	
数量	1 ST	
类型	URS 4.0 CA 100-2.5	版本
订货号	1550250000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118356946	
数量	1 ST	
类型	HUEHABA 0,75 CA 100-2.5	版本
订货号	1476900000	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4050118283655	
数量	1 ST	
类型	HUEHABA 0.5 CA 100-2.5	版本
订货号	1476850000	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4050118283709	
数量	1 ST	
类型	HUEHABA 1,0 CA 100-2.5	版本
订货号	1476870000	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4050118283723	
数量	1 ST	
类型	HUEHABA 1,5 CA 100-2.5	版本
订货号	1476880000	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4050118283587	
数量	1 ST	
类型	HUEHABA 2,5 CA 100-2.5	版本
订货号	1476890000	附件, 备用件
GTIN (EAN)	4050118283747	
数量	1 ST	
类型	LIFI 1.0 CA 100-2.5	版本
订货号	1550370000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118356878	
数量	1 ST	

附件

类型	LIFI 2.5 CA 100-2.5	版本
订货号	1550350000	自动化机器, 备用件
GTIN (EAN)	4050118356861	
数量	1 ST	
类型	AIMESA V	版本
订货号	9050180000	附件, 刀具组
GTIN (EAN)	4008190343378	
数量	1 ST	