Datenblatt

# CLI M 2-4 GE/SW N MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte. Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

## Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---|---|
| Ausfuehrung | CableLine, Leiter- und Kabelmarkierer, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, gelb |
| Best.-Nr. | 1733651663 |
| Art | CLI M 2-4 GE/SW N MP |
| GTIN (EAN) | 4008190398187 |
| VPE | 100 ST |

# CLI M 2-4 GE/SW N MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Zulassungen

| | |
|---|---|
| ROHS | Konform |

### Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tiefe | 3 mm | Tiefe (inch) | 0.1181 inch |
| Höhe | 4 mm | Höhe (inch) | 0.1575 inch |
| Breite | 11.3 mm | Breite (inch) | 0.4449 inch |
| Nettogewicht | 0.11 g | | |

### Temperaturen

| | |
|---|---|
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C |

### Umweltanforderungen

| | |
|---|---|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

### Allgemeine Angaben

| | | | |
|---|---|---|---|
| Materialfarbe nach Widerstandskode | 4 | | |
| Orientierung des Aufdrucks | waagerecht | | |
| Art des Aufdrucks | Standard | | |
| Aufdruckverfahren | heiß geprägt | | |
| Ausführung | MultiPack | | |
| Breite | 11.3 mm | | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 | | |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C | | |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -30 °C | | |
| Farbe | gelb | | |
| Halogene | Ja | | |
| Werkstoff | PVC, weich, ohne Cadmium | | |
| Aufdruck-Farbe | schwarz | | |
| Aufgedruckte Zeichen | Buchstaben, groß | | |
| Anzahl Markierer pro VPE | Lieferform | Einzelteil | |
| empfohlene Industrien | Prozess, Maschinenbau | | |
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 Component part = Conductor and cable markers | | |
| Einsatztemperaturbereich | -30...80 °C | | |
| Aufdruck | N | | |

### Leiter- und Kabelmarkierer

| | | | |
|---|---|---|---|
| Halogene | Ja | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 500 mm² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 16 mm² | Leiteraußendurchmesser, max. | 317 mm |
| Leiteraußendurchmesser, min. | 10 mm | Leiteraußendurchmesser | 10 - 317 mm |
| Leiteranschlussquerschnitt | 16 - 500 mm² | | |

### Klassifikationen

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

# CLI M 2-4 GE/SW N MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

# CLI M 2-4 GE/SW N MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Zeichnungen

Abbildung ähnlich

# CLI M 2-4 GE/SW N MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

### Halter

CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte. Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

### Allgemeine Bestelldaten

| | | |
|---|---|---|
| Art | CLI MH 110 HSTR | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0189400000 | CableLine, Zubehör, 10 - 317 mm, 110 x 11.3 mm, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4008190144784 | |
| VPE | 100 ST | |
| Art | CLI MH 70 HSTR | Ausfuehrung |
| Best.-Nr. | 0524400000 | CableLine, Zubehör, 10 - 317 mm, 70 x 11.3 mm, schwarz |
| GTIN (EAN) | 4008190075057 | |
| VPE | 100 ST | |