

CLI C 02-3 GE/SW W CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

CLI C 导线标记号安装于还未联接的导线上。有四种尺寸，导线截面积为 0.5 mm² 至最大 70 mm²。标记号已预先印好，可即使用。每个标记号可以组合进行标识。

- 闭口标记号，用于未联接的导线，安全可靠。
- 特殊的弹性外形设计，用途广泛
- 安装简单，快速
- 相应配件可以简化标记工作
- 高质量的字体打印
- 字体清晰易读

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | CableLine, 导线及电缆标记号, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, 黄色 |
| 订货号 | 1568241683 |
| 类型 | CLI C 02-3 GE/SW W CD |
| GTIN (EAN) | 4008190123833 |
| 数量 | 500 items |

CLI C 02-3 GE/SW W CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 3.5 mm | 深度 (英寸) | 0.1378 inch |
| 高度 | 3 mm | 高度 (英寸) | 0.1181 inch |
| 宽度 | 3.4 mm | 宽度 (英寸) | 0.1339 inch |
| 净重 | 0.06 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -30...80 °C |
|--------|-------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

通用数据

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|------|----|
| 材料颜色 (阻抗编码) | 4 | | |
| 打印方向 | 水平 | | |
| 打印类型 | 标准 | | |
| 打印工艺 | 热成型 | | |
| 类型 | CD | | |
| 宽度 | 3.4 mm | | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |
| 最大工作温度 | 80 °C | | |
| 最小工作温度 | -30 °C | | |
| 颜色编码 | 黄色 | | |
| 卤素 | 是 | | |
| 最大绝缘直径 | 3 | | |
| 基础材料 | PVC, 软的, 无镉 | | |
| 打印颜色 | 黑色 | | |
| 打印标志 | 大写字母 | | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 1 | 供电形式 | 卷式 |
| 推荐使用的工业 | 流程, 机械制造 | | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 Reel = Conductor and cable markers | | |
| 工作温度范围 | -30...80 °C | | |
| 表面印刷 | W | | |

导线和电缆标记号

| | | | |
|--------|---------------------------|--------|---------------------|
| 卤素 | 是 | 最大压接面积 | 1.5 mm ² |
| 最小压接面积 | 0.2 mm ² | 最大电缆外径 | 3 mm |
| 最小电缆外径 | 1.3 mm | 导线外径 | 1.3 - 3 mm |
| 导线压接面积 | 0.2 - 1.5 mm ² | | |

分类

| | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |

CLI C 02-3 GE/SW W CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

CLI C 02-3 GE/SW W CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



插图类似


CLI C 02-3 GE/SW W CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

独立安装杆



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02 F. CLI C 02-3 | 版本 |
| 订货号 | 0559900000 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190081645 | |
| 数量 | 20 ST | |

0 - 9



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW 2 | 版本 |
| 订货号 | 0560001507 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190083137 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW 0 | 版本 |
| 订货号 | 0560001501 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190063498 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW 1 | 版本 |
| 订货号 | 0560001504 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190046590 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW 9 | 版本 |
| 订货号 | 0560001528 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190141516 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW 8 | 版本 |
| 订货号 | 0560001525 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190154875 | |
| 数量 | 10 ST | |

CLI C 02-3 GE/SW W CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW 4 | 版本 |
| 订货号 | 0560001513 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190186081 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW 6 | 版本 |
| 订货号 | 0560001519 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190019129 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW 7 | 版本 |
| 订货号 | 0560001522 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190185213 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW 3 | 版本 |
| 订货号 | 0560001510 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190046941 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW 5 | 版本 |
| 订货号 | 0560001516 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190188436 | |
| 数量 | 10 ST | |

其他

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 RT/WS + | 版本 |
| 订货号 | 0560001739 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990145 | |
| 数量 | 10 ST | |

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



CLI C 02-3 GE/SW W CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW J | 版本 |
| 订货号 | 0560001656 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989910 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW S | 版本 |
| 订货号 | 0560001675 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990008 | |
| 数量 | 10 ST | |

特殊字符

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW / | 版本 |
| 订货号 | 0560001743 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990114 | |
| 数量 | 10 ST | |

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW K | 版本 |
| 订货号 | 0560001658 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989927 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW C | 版本 |
| 订货号 | 0560001642 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989842 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW M | 版本 |
| 订货号 | 0560001662 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989941 | |
| 数量 | 10 ST | |

CLI C 02-3 GE/SW W CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW V | 版本 |
| 订货号 | 0560001682 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990039 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW F | 版本 |
| 订货号 | 0560001648 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989873 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW Y | 版本 |
| 订货号 | 0560001697 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990060 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW G | 版本 |
| 订货号 | 0560001650 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989880 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW D | 版本 |
| 订货号 | 0560001644 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989859 | |
| 数量 | 10 ST | |

特殊字符

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW - | 版本 |
| 订货号 | 0560001740 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990091 | |
| 数量 | 10 ST | |

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



CLI C 02-3 GE/SW W CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW I | 版本 |
| 订货号 | 0560001654 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989903 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW O | 版本 |
| 订货号 | 0560001666 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989965 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW L | 版本 |
| 订货号 | 0560001660 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989934 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW A | 版本 |
| 订货号 | 0560001638 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989828 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW W | 版本 |
| 订货号 | 0560001684 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990046 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW E | 版本 |
| 订货号 | 0560001646 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989866 | |
| 数量 | 10 ST | |

特殊字符



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW ET | 版本 |
| 订货号 | 0560001745 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990121 | |
| 数量 | 10 ST | |

CLI C 02-3 GE/SW W CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

A - Z



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW H | 版本 |
| 订货号 | 0560001652 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989897 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW R | 版本 |
| 订货号 | 0560001672 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989996 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW X | 版本 |
| 订货号 | 0560001693 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990053 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW Q | 版本 |
| 订货号 | 0560001670 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989989 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW Z | 版本 |
| 订货号 | 0560001699 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990077 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW U | 版本 |
| 订货号 | 0560001680 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990022 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW P | 版本 |
| 订货号 | 0560001668 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989972 | |
| 数量 | 10 ST | |

其他



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

CLI C 02-3 GE/SW W CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 BL/WS - | 版本 |
| 订货号 | 0560001741 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990107 | |
| 数量 | 10 ST | |

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW N | 版本 |
| 订货号 | 0560001664 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989958 | |
| 数量 | 10 ST | |

特殊字符

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW . | 版本 |
| 订货号 | 0560001749 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990138 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW + | 版本 |
| 订货号 | 0560001738 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990084 | |
| 数量 | 10 ST | |

CLI C 02-3 GE/SW W CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------------|
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW B | 版本 |
| 订货号 | 0560001640 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190989835 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | CLI R 02-3 GE/SW T | 版本 |
| 订货号 | 0560001678 | CableLine, 装配杆 |
| GTIN (EAN) | 4008190990015 | |
| 数量 | 10 ST | |