Datenblatt

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Der Screwty® Aufsatz ist für freikonfektionierbare M12 Rundsteckverbinder, mit einem Außenmaß der Rändelmutter von 19,8 ±0,3 mm, geeignet. Das Anzugsdrehmoment liegt bei 0,8-1,2 Nm.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Verschraubungswerkzeug Aufsatz für M12-Steckverbinder
Best.-Nr.	1900120000
Art	SCREWTY M12F KO O. SD
GTIN (EAN)	4032248409976
VPE	1 ST
Verpackung	Kunststoffbeutel

SCREWTY M12F KO O. SD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	17.8 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Schraubwerkzeuge

Anschlussgewinde	M12	Größe	19.8 mm

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		