Datenblatt

PAC-HE20-F-HF-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Abbildung ähnlich

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	2425660100
Art	PAC-HE20-F-HF-10M
GTIN (EAN)	4032248395699
VPE	1 ST

PAC-HE20-F-HF-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht	803 g

Temperaturen

Lagertemperatur	-10...60 °C	Betriebstemperatur	-10...50 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Daten

Kabellänge	1 m	Geeignet für	digitale Signale
Kabel	Cable LIHH	Anschluss Schnittstelle	FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P
Anzahl der Pole, min.	20 Pole	Anschluss SPS	H0.14/10 (FERRULES 0.14mm²)
Leiterquerschnitt	0.14 mm²		

Elektrische Daten

Gesamtstrom, max.	3 A	Zulässige Stromstärke je Pfad, max.	1 A
Nennspannung	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Widerstand	≤ 150 mΩ/m
Betriebsspannung	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Kapazität Ader / Adern	300 pF/m
Kapazität Ader / Schirm	300 pF/m		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		