

**STARTERKIT WCU 501**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



通过全封闭的WCU 501和WCU 650逻辑模块，即使在最极端的环境条件下，您也可监视、控制并调整您的进程。由此，WCU系列可提供最优化的尺寸、性能、稳定性和用户易用性。图形化和直观的Micon-L编程环境可实现模拟和数字输入的灵活切换，以及数字输出。软件和硬件范围均可根据客户的具体需求相应扩展。

**通用订货数据**

版本	graphically programmable logic module incl. programming adapter
订货号	<a href="#">1548720000</a>
类型	STARTERKIT WCU 501
GTIN (EAN)	4050118354348
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2024-06-30T00:00:00+02:00
替代产品	<a href="#">LOGIC UNIT WCU 860S</a>

**STARTERKIT WCU 501**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

深	31	深度 (英寸)	1.2205 inch
高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
宽度	44 mm	宽度 (英寸)	1.7323 inch
净重	70 g		

**温度**

存储温度	-40 °C...70 °C	工作温度	-40 °C...70
------	----------------	------	-------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

抗震性	min. 50 m/s <sup>2</sup> (5 g) @ 9... 200 Hz
-----	---

**系统数据**

接口	RS232 系列
----	----------

**联接数据**

联接类型	插拔式弹簧端子 (0.25 - 1.5 mm <sup>2</sup> )
------	--

**分类**

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

**STARTERKIT WCU 501**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

