Datenblatt

IE-C5DE4UP0030PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schleppkettenkabel, M8 P-Code – IP67 Stift gerade, M8 P-Code – IP67 Stift gerade, Cat. 5e, PUR, 3 m
Best.-Nr.	2717780030
Art	IE-C5DE4UP0030PCSPCS-E
GTIN (EAN)	4050118780192
VPE	1 ST

IE-C5DE4UP0030PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Länge	3 m	Länge (inch)	118.1102 inch
Nettogewicht	162.8 g		

Temperaturen

Lagertemperatur		Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
Verlegetemperatur			

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Allgemeine Technische Daten

Schutzart	IP67

Technische Daten Kabel

Mantelfarbe	schwarz	Ölbeständigkeit	gemäß IEC 60811:404
Schleppkettentauglichkeit	Nein	Anzahl der Adern	4
Geschirmt	Ja	Halogene	halogenfrei, gemäß IEC 60754
Isolation	Polyolefin	Biegezyklen	2 Mio
Flammwidrigkeit	Yes	Mantelmaterial	PUR
Testspannung Ader-Ader-Schirm	1 kV DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Farbcodierung	weiß, gelb, blau, orange
Temperaturbereich, fest verlegt	-40...80 °C	Temperaturbereich, bewegt	-30...70 °C
Polzahl	4		

Stecker links

Stecker links	M8, P-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Stecker rechts

Stecker rechts	M8, P-codiert, IP67, Stiftkontakt, gerade, Stecker, Kunststoff, geschirmt

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

IE-C5DE4UP0030PCSPCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Beschaltung