Datenblatt

SDS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge, SD DIN 5265, ISO 2380/2, Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1, Spitze Chrom Top, SoftFinish-Griff

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Schraubendreher, Klingenbreite (B): 2.5 mm, Klingenlänge: 75 mm, Klingenstärke (A): 0.4 mm
Best.-Nr.	2749320000
Art	SDS 0.4X2.5X75
GTIN (EAN)	4050118895544
VPE	1 ST

SDS 0.4X2.5X75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	180 mm	Länge (inch)	7.0866 inch
Durchmesser	2.5 mm	Nettogewicht	29.92 g

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Nicht betroffen
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Schraubendreher mit Schlitzklinge 0,4x2,5	Ausführung	gerade

Schraubwerkzeuge

Klingenbreite (B)	2.5 mm	Klingenstärke (A)	0.4 mm
Form	Schlitz	Klingenlänge	75 mm
Klingentyp	A		

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC000158	ETIM 9.0	EC000158
ETIM 10.0	EC000158	ECLASS 14.0	21-04-04-07
ECLASS 15.0	21-04-04-07		