

CLI C 02-3 GE/SW A CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插图类似

CLI C 导线标记号安装于还未联接的导线上。有四种尺寸，导线截面积为 0.5 mm² 至最大 70 mm²。标记号已预先印好，可即使用。每个标记号可以组合进行标识。

- 闭口标记号，用于未联接的导线，安全可靠。
- 特殊的弹性外形设计，用途广泛
- 安装简单，快速
- 相应配件可以简化标记工作
- 高质量的字体打印
- 字体清晰易读

通用订货数据

版本	CableLine, 导线及电缆标记号, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, 黄色
订货号	1568241637
类型	CLI C 02-3 GE/SW A CD
GTIN (EAN)	4008190019921
数量	500 items

CLI C 02-3 GE/SW A CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	3.5 mm	深度 (英寸)	0.1378 inch
高度	3 mm	高度 (英寸)	0.1181 inch
宽度	3.4 mm	宽度 (英寸)	0.1339 inch
净重	0.06 g		

温度

工作温度范围	-30...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	4	
打印方向	水平	
打印类型	标准	
打印工艺	热成型	
类型	CD	
宽度	3.4 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-30 °C	
颜色编码	黄色	
卤素	是	
最大绝缘直径	3	
基础材料	PVC, 软的, 无镉	
打印颜色	黑色	
打印标志	大写字母	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	卷式
推荐使用的工业	流程, 机械制造	
每种组合对应的标识牌数	1 Reel = Conductor and cable markers	
工作温度范围	-30...80 °C	
表面印刷	A	

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	1.5 mm ²
最小压接面积	0.2 mm ²	最大电缆外径	3 mm
最小电缆外径	1.3 mm	导线外径	1.3 - 3 mm
导线压接面积	0.2 - 1.5 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

图纸



插图类似


CLI C 02-3 GE/SW A CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

独立安装杆



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 02 F. CLI C 02-3	版本
订货号	0559900000	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190081645	
数量	20 ST	

0 - 9



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 02-3 GE/SW 2	版本
订货号	0560001507	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190083137	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW 0	版本
订货号	0560001501	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190063498	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW 1	版本
订货号	0560001504	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190046590	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW 9	版本
订货号	0560001528	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190141516	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW 8	版本
订货号	0560001525	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190154875	
数量	10 ST	

CLI C 02-3 GE/SW A CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	CLI R 02-3 GE/SW 4	版本
订货号	0560001513	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190186081	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW 6	版本
订货号	0560001519	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190019129	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW 7	版本
订货号	0560001522	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190185213	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW 3	版本
订货号	0560001510	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190046941	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW 5	版本
订货号	0560001516	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190188436	
数量	10 ST	

其他

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



通用订货数据

类型	CLI R 02-3 RT/WS +	版本
订货号	0560001739	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990145	
数量	10 ST	

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



CLI C 02-3 GE/SW A CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	CLI R 02-3 GE/SW J	版本
订货号	0560001656	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989910	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW S	版本
订货号	0560001675	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990008	
数量	10 ST	

特殊字符



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 02-3 GE/SW /	版本
订货号	0560001743	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990114	
数量	10 ST	

A - Z



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 02-3 GE/SW K	版本
订货号	0560001658	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989927	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW C	版本
订货号	0560001642	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989842	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW M	版本
订货号	0560001662	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989941	
数量	10 ST	

CLI C 02-3 GE/SW A CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	CLI R 02-3 GE/SW V	版本
订货号	0560001682	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990039	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW F	版本
订货号	0560001648	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989873	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW Y	版本
订货号	0560001697	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990060	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW G	版本
订货号	0560001650	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989880	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW D	版本
订货号	0560001644	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989859	
数量	10 ST	

特殊字符



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 02-3 GE/SW -	版本
订货号	0560001740	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990091	
数量	10 ST	

A - Z



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

CLI C 02-3 GE/SW A CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	CLI R 02-3 GE/SW I	版本
订货号	0560001654	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989903	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW O	版本
订货号	0560001666	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989965	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW L	版本
订货号	0560001660	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989934	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW A	版本
订货号	0560001638	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989828	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW W	版本
订货号	0560001684	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990046	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW E	版本
订货号	0560001646	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989866	
数量	10 ST	

特殊字符



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 02-3 GE/SW ET	版本
订货号	0560001745	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990121	
数量	10 ST	

CLI C 02-3 GE/SW A CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

A - Z

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



通用订货数据

类型	CLI R 02-3 GE/SW H	版本
订货号	0560001652	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989897	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW R	版本
订货号	0560001672	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989996	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW X	版本
订货号	0560001693	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990053	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW Q	版本
订货号	0560001670	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989989	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW Z	版本
订货号	0560001699	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990077	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW U	版本
订货号	0560001680	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990022	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW P	版本
订货号	0560001668	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989972	
数量	10 ST	

其他

CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。



CLI C 02-3 GE/SW A CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	CLI R 02-3 BL/WS -	版本
订货号	0560001741	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990107	
数量	10 ST	

A - Z



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 02-3 GE/SW N	版本
订货号	0560001664	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989958	
数量	10 ST	

特殊字符



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 02-3 GE/SW .	版本
订货号	0560001749	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990138	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW +	版本
订货号	0560001738	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990084	
数量	10 ST	

附件

A - Z



CableLine 系列电线和电缆标记产品为用户提供适用于多种应用的解决方案。既有合适细导线的导线标记号，也有适合电缆直径很大的电缆标记号。

通用订货数据

类型	CLI R 02-3 GE/SW B	版本
订货号	0560001640	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190989835	
数量	10 ST	
类型	CLI R 02-3 GE/SW T	版本
订货号	0560001678	CableLine, 装配杆
GTIN (EAN)	4008190990015	
数量	10 ST	