


## KLBUE 3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

## 通用订货数据

版本	固定夹, 屏蔽联接的压线框, 钢
订货号	<a href="#">1600480000</a>
类型	KLBUE 3-8
GTIN (EAN)	4008190130589
数量	10 items

## KLBUE 3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	26 mm	深度 (英寸)	1.0236 inch
高度	18.5 mm	高度 (英寸)	0.7283 inch
宽度	14.5 mm	宽度 (英寸)	0.5709 inch
净重	9 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.056 kg CO2 eq.	

## 其它技术参数

固定类型	卡入	安装指导	汇流排
防爆版	是		

## 可压接导线 (额定联接)

剥线长度	18.5 mm	联接类型	弹片连接
联接点数量	1	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	3 mm	接线截面积, 多股线, 最大	8 mm <sup>2</sup>
接线截面积, 多股线, 最小	3 mm <sup>2</sup>		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	13.00 mm
----------------	----------

## 材料参数

基础材料	钢	颜色编码	银色
阻燃等级符合 UL 94	None		

## 系统特征值

类型	用于屏蔽联接	必须的端板	无
安装导轨已装备	汇流排		

## 通用的

安装指导	汇流排	安装导轨已装备	汇流排
------	-----	---------	-----

## 额定数据

额定横截面	8 mm <sup>2</sup>
-------	-------------------

技术数据

分类

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

**KLBUE 3-8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

汇流排




通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件，您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用，可收集、分配或耗散电位。

通用订货数据

类型	SSCH 10X3X1000 CU/SN	版本	
订货号	<a href="#">0348900000</a>	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 青铜材质	
GTIN (EAN)	4008190024802		
数量	25 M		

附件



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

类型	WSH 1	版本	
订货号	<a href="#">1068700000</a>	附件, 导轨支架, PA 66 GF 30	
GTIN (EAN)	4008190118389		
数量	10 ST		
类型	WSH 5	版本	
订货号	<a href="#">1080100000</a>	附件, 导轨支架, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965143		
数量	10 ST		
类型	WSH 6	版本	
订货号	<a href="#">1080200000</a>	附件, 导轨支架, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965150		
数量	10 ST		
类型	WSH 3/H/N	版本	
订货号	<a href="#">1715970000</a>	附件, 导轨支架, Wemid	
GTIN (EAN)	4008190353100		
数量	10 ST		