Datenblatt

THM MT30X 15/4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3034820000
Art	THM MT30X 15/4 GE
GTIN (EAN)	4099986991705
VPE	10000 ST

THM MT30X 15/4 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Höhe	4 mm	Höhe (inch)	0.1575 inch
Breite	15 mm	Breite (inch)	0.5906 inch
Nettogewicht	0.02 g		

Allgemeine Angaben

Kleber	Acrylat	Aufdruckverfahren	Thermotransfer
Ausführung	selbstklebend, halogenfrei	Breite	15 mm
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	gelb
Halogene	Nein	Werkstoff	Polyester
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Anzahl je Rolle	10000

Gerätemarkierer

Halogene	Nein

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		