Datenblatt

THM MT30X DIA 30 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Die THM Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf.

- Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar
- Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3128420000
Art	THM MT30X DIA 30 RT
GTIN (EAN)	4099987301770
VPE	1000 ST

THM MT30X DIA 30 RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.08 mm	Tiefe (inch)	0.0031 inch
Durchmesser	30 mm	Nettogewicht	0.17 g

Allgemeine Angaben

Kleber	Acrylatkleber	Materialfarbe nach Widerstandskode	9
Aufdruckverfahren	Thermotransfer	Ausführung	selbstklebend, halogenfrei
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C	Farbe	rot
Halogene	Nein	Werkstoff	Polyester
Aufgedruckte Zeichen	ohne	Zulassung nach UL 969	Ja
Anzahl je Rolle	1000		

Gerätemarkierer

Durchmesser	30 mm	Halogene	Nein

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		