Datenblatt

ELS 8.5/34 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

Best.-Nr.	3128430000
Art	ELS 8.5/34 MM WS
GTIN (EAN)	4099987301787
VPE	2500 ST

ELS 8.5/34 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

ROHS	Konform

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0.14 mm	Tiefe (inch)	0.0055 inch
Höhe	34 mm	Höhe (inch)	1.3386 inch
Breite	8.5 mm	Breite (inch)	0.3346 inch
Nettogewicht	0.08 g		

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Ausführung	halogenfrei
Breite	8.5 mm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Einsatztemperaturbereich, max.	150 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Farbe	weiß	Halogene	Nein
Werkstoff	Polyester	Aufgedruckte Zeichen	ohne
Anzahl je Rolle	3000		

Leiter- und Kabelmarkierer

Halogene	Nein

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		