Datenblatt

WINDOW SET 240X140

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Klippon TB (Terminal Box), Fenster, Höhe: 240 mm, Breite: 140 mm, Tiefe: 4 mm, Werkstoff: PC
Best.-Nr.	8000081761
Art	WINDOW SET 240X140
GTIN (EAN)	4064675855910
VPE	50 ST

WINDOW SET 240X140

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	4 mm	Tiefe (inch)	0.1575 inch
Höhe	240 mm	Höhe (inch)	9.4488 inch
Breite	140 mm	Breite (inch)	5.5118 inch
Nettogewicht	240 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-35 °C...90 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Allgemeine Angaben

Materialstärke	4 mm	Betriebstemperatur, max.	90 °C
Betriebstemperatur, min.	-35 °C	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Normen	EN 45545-2:2020	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP66	Werkstoff	PC

Allgemeine Angaben Zubehör

Materialstärke	4 mm	Werkstoff	PC

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-37-13-92
ECLASS 15.0	27-37-13-92		