Data sheet

PAC-D15F-D15F-HF-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar to illustration

General ordering data

Order No.	2426180025
Type	PAC-D15F-D15F-HF-2M5
GTIN (EAN)	4099986599673
Qty.	1 items

PAC-D15F-D15F-HF-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Approvals

ROHS	Conform

Dimensions and weights

Net weight	435 g

Temperatures

Storage temperature	-10...60 °C	Operating temperature	-10...50 °C

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

General Data

Cable length	2.5 m	Suitable for	Analogue signals
Cable	Cable LIHCH	Interface connector	SUB-D FEMALE 15P
Number of poles, min.	15-pole	Connector PLC side	SUB-D FEMALE 15P
Wire cross-section	0.25 mm²		

Electrical Data

Total current, max.	3 A	Permissible current strength per path, max.	1 A
Rated voltage	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	Resistance	≤ 80 mΩ/m
Operating voltage	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Capacity wire / wires	300 pF/m
Capacity wire / shield	300 pF/m		

Classifications

ETIM 6.0	EC000237	ETIM 7.0	EC000237
ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20
ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0	27-24-22-20
ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		