Data sheet

ELS 8.5/34 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

General ordering data

Order No.	3128430000
Type	ELS 8.5/34 MM WS
GTIN (EAN)	4099987301787
Qty.	2500 items

ELS 8.5/34 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Approvals

ROHS	Conform

Dimensions and weights

Depth	0.14 mm	Depth (inches)	0.0055 inch
Height	34 mm	Height (inches)	1.3386 inch
Width	8.5 mm	Width (inches)	0.3346 inch
Net weight	0.08 g		

General data

Type of printing	neutral	Version	halogen-free
Width	8.5 mm	UL 94 flammability rating	HB
Operating temperature range, max.	150 °C	Operating temperature range, min.	-40 °C
Colour	white	Halogen	No
Basic material	Polyester	Printed characters	without
Number per roll	3000		

Conductor and cable markers

Halogen	No

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		