Hoja técnica

CLI M 2-4 WS/SW 2 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los usuarios pueden sujetar los señalizadores CLI M con abrazaderas, después de haberlos unido con tiras de sujeción CLI MH. El sistema es especialmente apto para grandes secciones de conductores y cables. Ventajas:

- Señalizadores combinables para la identificación de cables y tubos
- Un solo tamaño para todos los diámetros desde 16 mm²
- Infinitas posibilidades de combinación
- Señalizador cerrado e imperdible
- Muy buena legibilidad

Datos generales para pedido

Versión	CableLine, Señalizadores para cables y conductores, 10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, blanco
Código	1568300002
Tipo	CLI M 2-4 WS/SW 2 CD
GTIN (EAN)	4032248450763
Cantidad	500 Pieza

Hoja técnica

CLI M 2-4 WS/SW 2 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1181 inch
Altura	4 mm	Altura (pulgadas)	0.1575 inch
Anchura	11.3 mm	Anchura (pulgadas)	0.4449 inch
Peso neto	0.15 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Color de material según código de resistencia	9		
Orientación de la impresión	horizontal		
Tipo de impresión	Estándar		
Procedimiento de impresión	impreso por calor		
Versión	CD		
Anchura	11.3 mm		
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0		
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C		
Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C		
Color	blanco		
Halógenos	Sí		
Material básico	PVC, blando, sin cadmio		
Color de impresión	negro		
Caracteres impresos	Números		
Número de señalizadores por unidad de embalaje	forma de entrega	Bobina	
Industrias recomendadas	Procesos, Maquinaria		
Número de señalizadores por combinación	1 Reel = Conductor and cable markers		
Gama de temperaturas de servicio	-30...80 °C		
Aviso legal	2		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	Sí	Sección de conexión del conductor, max.	500 mm²
Sección de conexión del conductor, min.	16 mm²	Diámetro externo del conductor, max.	317 mm
Diámetro externo del conductor, min.	10 mm	diámetro externo del conductor	10 - 317 mm
Sección de conexión del conductor	16 - 500 mm²		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02

CLI M 2-4 WS/SW 2 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ECLASS 15.0	27-28-11-02		

CLI M 2-4 WS/SW 2 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Similar a la ilustración