


HDC-C-M5-BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 重载接插件, 冷压插针, CM 5, 插座, 最大压接面积: 1.5, 车削的, 铜合金 |
| 订货号 | 1682370000 |
| 类型 | HDC-C-M5-BM1.5AG |
| GTIN (EAN) | 4008190474102 |
| 数量 | 100 items |

HDC-C-M5-BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|----|--------|
| 直径 | 4.1 mm | 净重 | 1.43 g |
|----|--------|----|--------|

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

通用参数

| | | | |
|--------------------|---------------------------|------------|---------------------|
| 插针直径 \varnothing | 2.5 mm | 额定连接下的裸线长度 | 7.5 mm |
| 联接类型 | 冷压联接 | 设计应用 | CM 5 |
| 通道电阻 | ≤ 2 m Ω | 最大压接面积 | 1.5 mm ² |
| 最小压接面积 | 1.5 mm ² | 表面处理 | 银的 |
| 插拔次数 | ≥ 500 | 型号 | 插座 |
| 基础材料 | 铜合金 | 生产流程 | 车削的 |
| 导线压接面积 | 1.5 - 1.5 mm ² | 触点材料 | 铜合金 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC-C-M5-BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

图纸

www.weidmueller.com



| Leiterquerschnitt | Abisolierlänge | |
|-----------------------------|----------------|------|
| 0,75 - 1,00 mm ² | AWG 18 | 8 mm |
| 1,50 mm ² | AWG 16 | 8 mm |
| 2,50 mm ² | AWG 14 | 8 mm |
| 4,00 mm ² | AWG 12 | 8 mm |



HDC-C-M5-BM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Crimping tools



用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 类型 | CTX CM 1.6/2.5 | 版本 |
| 订货号 | 9018490000 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm ² , 4mm ² , W-夹 |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | CTIN CM 1.6/2.5 | 版本 |
| 订货号 | 9205430000 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm ² , 6mm ² , 4锯齿夹 |
| GTIN (EAN) | 4032248733446 | |
| 数量 | 1 ST | |

退针工具



魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | REMOVAL TOOL CM 5 | 版本 |
| 订货号 | 1866720000 | 工具, 退针工具 |
| GTIN (EAN) | 4032248437047 | |
| 数量 | 1 ST | |