Hoja técnica

SKMU M25 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similar a la ilustración

Además de los prensaestopas válidos para una amplia gama de aplicaciones, la cartera de productos se complementa con tapones, elementos de compensación de presión, adaptadores y accesorios correspondientes, como, por ejemplo, contratuercas, anillos para junta, arandelas planas y arandelas de puesta a tierra.

Datos generales para pedido

Versión	SKMU PA (contratuerca de plástico), Contratuerca, M 25, 6 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Código	1736940000
Tipo	SKMU M25 K SW
GTIN (EAN)	4008190956417
Cantidad	25 Pieza

Hoja técnica

SKMU M25 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	
ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	6 mm	Altura (pulgadas)	0.2362 inch
Peso neto	2.96 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-40 °C...100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Silicona	No	Diámetro exterior	36.46 mm
Grado inflamabilidad según UL 94	HB	Gama de temperaturas de servicio, max.	100 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Paso de rosca	1.5 mm
Halógenos	No	Calibre de llave 1	32 mm
Espesor	6.00 mm	Prensaestopas	M 25
Material básico	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Tuerca (externa)	M 25
Tuercas (internas)	M 25	Longitud de rosca	6 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

SKMU M25 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos