HDC-KIT-HE 48.150



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com















HDC 标准套件用于装配整套接插件。

HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电缆接头。

魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插接件组合。

采用螺钉接线方式。所有螺钉联接元件均配有线缆保护弹片。

通用订货数据

版本	RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HE, 安装尺寸: 12, 电极: 48, 螺钉联接, 500 V, 16 A, 铸铝, PG
订货号	<u>1712550000</u>
类型	HDC-KIT-HE 48.150
GTIN (EAN)	4008190947774
数量	1 items

HDC-KIT-HE 48.150



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-92

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

- III			
『批			
MAMID 认证	77040 Yea		
MAMID WIF			
	$C \in$		
	•		
ROHS	一致		
マ寸和重量			
争重	1989.68 g		
 温度			
ш/Х			
温度限值	-40 °C 100 °C		
不保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
EACH SVHC		ssium perfluorobutane sulfonate 29420-4	19-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076		
通用参数 通用参数			
四川学双			
卜壳基本材料		表面处理	粉末涂层
方护等级 方护等级	IP65 (接插后)		HE
锁定元件材料	不锈钢		
	·		,
电缆接头尺寸	PG 29	两侧输入电缆数量	1
关接类型	螺钉联接	安装尺寸	12
页色 (RAL)	RAL 7035	BG	12
通用参数			
7 D F W		New Idea No. 201	Im 6-70 ()-
回路数 3.4.0.7.	48	PE 连接类型	螺钉联接
₹装尺寸 基础材料	12 铝压铸	电缆接头	PG
^{돌때에 科} 页定电压 (DIN EN 61984)	<u> </u>	系列 额定电流 (DIN EN 61984)	HE 16 A
灰色压 (DIN EN 61964) G	12		10 A
- 민 号			
挨接类型	螺钉联接	安装尺寸	12
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
●面 处理	粉末涂层	主触点的最大拧紧扭矩	0.55 Nm
基础材料	铝压铸	主触点的最小拧紧扭矩	0.5 Nm
G	12		
}类			
TIM 6 O	EC002042	ETIM 7.0	EC002042
TIM 6.0 TIM 8.0	EC002943 EC002943	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002943 EC002943
TIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
CLASS 0.1	27.44.01.00	ECLASS 9.0	27.44.02.92

编制日期 06.11.2025 07:47:37 MEZ

ECLASS 9.1

目录日期/图纸 2

ECLASS 10.0

27-44-01-90

数据信息页

HDC-KIT-HE 48.150



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-KIT-HE 48.150



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

HDC COS

我们为插芯提供了不同配件,包括插芯编码系统。



通用订货数据

类型	HDC COS 16	版本
订货号	1431000000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 24	版本
订货号	<u>1430900000</u>	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 32	版本
订货号	<u>1430800000</u>	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

SPB

我们为插芯提供了不同配件,包括插芯编码系统。

4



通用订货数据

类型	SPB-M 3	版本
订货号	<u>1203600000</u>	重载接插件, 附件, 锁紧螺栓
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	