Hoja técnica

DEK IPM 5 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Código	2975620000
Tipo	DEK IPM 5 MM WS 30M
GTIN (EAN)	4099986823310
Cantidad	1 Pieza

Hoja técnica

DEK IPM 5 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Altura	5 mm	Altura (pulgadas)	0.1968 inch
Anchura	5 mm	Anchura (pulgadas)	0.1968 inch
Peso neto	444 g		

Datos generales

Orientación de la impresión	horizontal y vertical	Versión	libre de halógenos
Anchura	5 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-2
Gama de temperaturas de servicio, max.	90 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-50 °C
Color	blanco	Halógenos	No
Material básico	PC-ABS, Poliuretano termoplástico (TPU)	Caracteres impresos	sin
Tamaño del campo para rotulación	4.5 x 4.7 mm	Aplicación / productor	Weidmueller

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

DEK IPM 5 MM WS 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

