Hoja técnica

CC-FO 15/27 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Los más estándar: CC
Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación.
Ventajas de MultiMark
- “Distintos materiales para diferentes requisitos“
- Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes
- Señalizadores de equipos con un diseño familiar

Datos generales para pedido

Código	3128380000
Tipo	CC-FO 15/27 MM BL
GTIN (EAN)	4099987301732
Cantidad	500 Pieza

Hoja técnica

CC-FO 15/27 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.55 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0217 inch
Altura	15 mm	Altura (pulgadas)	0.5906 inch
Anchura	27 mm	Anchura (pulgadas)	1.063 inch
Peso neto	0.2 g		

Datos generales

Adhesivos	Espuma de PE con adhesivo acrílico	Versión	autoadhesivo, libre de halógenos
Anchura	27 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, max.	80 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-30 °C
Color	azul	Halógenos	No
Material básico	Poliéster	Caracteres impresos	sin
Tamaño del campo para rotulación	15 x 27 mm	Homologación según UL 969	Sí
Unidades por rollo	500		

Señalizadores de dispositivos

Halógenos	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		