Hoja técnica

ELS 8.5/34 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

Código	3128430000
Tipo	ELS 8.5/34 MM WS
GTIN (EAN)	4099987301787
Cantidad	2500 Pieza

Hoja técnica

ELS 8.5/34 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.14 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0055 inch
Altura	34 mm	Altura (pulgadas)	1.3386 inch
Anchura	8.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.3346 inch
Peso neto	0.08 g		

Datos generales

Tipo de impresión	sin imprimir	Versión	libre de halógenos
Anchura	8.5 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	HB
Gama de temperaturas de servicio, max.	150 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C
Color	blanco	Halógenos	No
Material básico	Poliéster	Caracteres impresos	sin
Unidades por rollo	3000		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		