

## SCHT 5 S V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SCHT 5 S 成组记座可以直接卡在 TS32 安装导轨（G 型轨）或 TS35 安装导轨（U 型轨）上。您无需考虑接线端子型号，即可对端子条进行成组标记。

SchT 5 和 SchT 5 S 装配有 ESO 5、STR 5 防护条。

SchT 7 是折页式成组标记座，可以装插入式标签，对于压线框端子而言，使用非常容易。

SchT 7 装配有 ESO 7、STR 7 防护条或 DEK 5。

有关插入式标签和防护条请参见“附件”。

## 通用订货数据

版本	SCHT, 端子标记, 44.5 x 9.5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 米色
订货号	<a href="#">1762370000</a>
类型	SCHT 5 S V0
GTIN (EAN)	4032248043842
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

高度	44.5 mm	高度 (英寸)	1.752 inch
宽度	9.5 mm	宽度 (英寸)	0.374 inch
净重	4.09 g		

## 温度

工作温度范围	-40...120 °C
--------	--------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据

打印方向	水平和垂直的	
打印类型	空白	
宽度	9.5 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	120 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	米色	
卤素	不	
基础材料	聚酰胺 66	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	元件部分
每种组合对应的标识牌数	1 Component part = Terminal marker	
工作温度范围	-40...120 °C	

## 连接器标记号

间距 P (单位 : mm)	5.00 mm
----------------	---------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SCHT 5 S V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

ESO 插入式标记号



通用订货数据

类型	ESO 5 S DIN A4 WS	版本	
订货号	<a href="#">1631920000</a>	端子标记号, 插入式标记号, 40 x 7 mm, 白色	
GTIN (EAN)	4008190206673		
数量	10 ST		

STR 透明条



通用订货数据

类型	STR 5 S F.SCHT 5 S	版本	
订货号	<a href="#">1631940000</a>	端子标记号, 护罩, 40 x 7 mm, 透明	
GTIN (EAN)	4008190206697		
数量	20 ST		

空白



ELS MultiCard 标记号可以使用 PrintJet、plotter 或 SMark 打印机进行印制。尤其是, 使用 PrintJet AVANCED 的彩色打印, 能以多种方式夺人眼球的标记电缆和端子条。  
ELS 6/30 适合与 WKM 8/30 电缆标记号或 EM8/30 组标记座一起使用。  
ELS 7/40 适合于 SchT5S 组标记座一起使用。  
ELS 16/40 适合与 WKM 18/43 电缆标记号或 SchT5 组标记座一起使用。  
针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

### 附件

#### 通用订货数据

类型	ELS 7/40 MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1045640000</a>	ELS, 插入式标记号, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, 白色
GTIN (EAN)	4032248836086	
数量	40 ST	
类型	ELS 7/40 MC NE GE	版本
订货号	<a href="#">1045650000</a>	ELS, 插入式标记号, 0 - 0 mm, 40 x 7 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4032248779635	
数量	40 ST	