

## HDC KIT HE 06.101 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



HDC 标准套件用于装配整套接插件。

HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电缆接头。

魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插接件组合。

采用螺钉接线方式。所有螺钉联接元件均配有线缆保护弹片。

## 通用订货数据

版本	RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HE, 安装尺寸: 3, 电极: 6, 螺钉联接, 500 V, 24 A, 铸铝, M 20
订货号	<a href="#">1802740000</a>
类型	HDC KIT HE 06.101 M
GTIN (EAN)	4032248257355
数量	1 items

## HDC KIT HE 06.101 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

净重 387.68 g

## 温度

温度限值 -40 °C ... 100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## 通用参数

外壳基本材料 铸铝

防护等级 IP65

EMC 外壳 无

表面处理 粉末涂层

系列 HE

锁定元件材料 不锈钢

## 运行

电缆接头尺寸 M 20

两侧输入电缆数量 0

锁定系统设计 端部锁定, 普通高度

密封 NBR

BG 3

上方输入电缆数量 0

联接类型 螺钉联接

安装尺寸 3

颜色 (RAL) RAL 7035

## 通用参数

回路数 6

安装尺寸 3

基础材料 铝压铸

额定电压 (DIN EN 61984) 500 V

BG 3

PE 连接类型 螺钉联接

电缆接头 M 20

系列 HE

额定电流 (DIN EN 61984) 24 A

## 型号

联接类型 螺钉联接

最大压接面积 2.5 mm<sup>2</sup>

表面处理 粉末涂层

基础材料 铝压铸

BG 3

安装尺寸 3

最小压接面积 0.5 mm<sup>2</sup>

主触点的最大拧紧扭矩 0.55 Nm

主触点的最小拧紧扭矩 0.5 Nm

## 分类

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

**HDC KIT HE 06.101 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

---

ECLASS 15.0

27-44-02-92

---

## HDC KIT HE 06.101 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 附件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## HDC COS

我们为插芯提供了不同配件, 包括插芯编码系统。



## 通用订货数据

类型	HDC COS 16	版本
订货号	<a href="#">1431000000</a>	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 24	版本
订货号	<a href="#">1430900000</a>	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 32	版本
订货号	<a href="#">1430800000</a>	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

## SPB

我们为插芯提供了不同配件, 包括插芯编码系统。



## 通用订货数据

类型	SPB-M 3	版本
订货号	<a href="#">1203600000</a>	重载接插件, 附件, 锁紧螺栓
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	