ZVR ZP2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	Z系列, 锁定夹, 黄色, 3.9 mm
订货号	<u>1816130000</u>
类型	ZVR ZP2.5
GTIN (EAN)	4032248370702
数量	25 items

ZVR ZP2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	8.46 mm	深度 (英寸)	0.3331 inch
<u>//-</u> 高度	31.35 mm	 高度 (英寸)	1.2342 inch
B 及 宽度	3.9 mm		0.1535 inch
^{免及} 净重	0.35 g		0.1000 men
温度			
存储温度	-25 °C55 °C	·····································	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	一旦,一个人,一个人的一个人,一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			
安装指导	直接安装		
材料参数			
基础材料	PA 66 GF 30		黄色
阻燃等级符合 UL 94	НВ		
系统特征值			
类型	锁钩		
通用的			
安装指导	直接安装		
分类			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

目录日期/图纸 2

数据信息页

ZVR ZP2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



