

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 侧面锁定, 加高, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25
订货号	<u>1787400000</u>
类型	HDC 24D SDBO 2M25G
GTIN (EAN)	4032248204748
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

高度	96.5 mm	高度 (英寸)	3.7992 inch
宽度	78.2 mm	宽度 (英寸)	3.0787 inch
安装尺寸 - 高度	45 mm	安装宽度	82 mm
	370 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,无例外	
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49	l-3
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f	
化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	钻孔油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	冷却剂
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汗液
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	水
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	不稳定
	材料	
	化学抵抗力	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

通用参数			
	=		
<u> </u>	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	提示 防护级别	带此类盖板的防护等级: IP20
MC 外壳	无	锁定元件材料	不锈钢
小大 下			
	00	N# / IS	**************************************
江距 A2	82 mm		带螺纹
小売宽度 C	43 mm	插座宽度 C1	55.5 mm
<u> </u>	73 mm	外壳高度B	74 mm
ミ座高度 B1	5 mm		
运行			
	MOF	在3 (在市 /关柜	工 故 ,
电缆接头尺寸 	M 25	插头/插座/盖板	下部 底座
写盖 エタはな と カルは 半月	带盖板	上方输入电缆数量	0
所侧输入电缆数量 L 末 沿 、	2	罩盖设计	带罩盖的 侧子(4)
卜壳设计 (插座外壳	锁定系统设计	侧面锁定,加高
美型	高的	安装尺寸	4
生 线	带螺纹	型号	插座外壳
7. 置设计	十字托架	密封	NBR
累纹 (内部)	M 25	颜色 (RAL)	RAL 7035
3G	4	适用于 ModuPlug®	是
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
TIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
TIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
CLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
CLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
CLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
CLASS 15.0	27-44-02-02		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

