数据信息页

BST 4 ZRV2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

	·		
版本	Z系列, Blind plug, 20.8 mm, 深褐		
订货号	<u>1906990000</u>		
类型	BST 4 ZRV2.5		
GTIN (EAN)	4032248530755		
数量	25 items		

BST 4 ZRV2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
POLIO	7L		
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	17 mm	深度 (英寸)	0.6693 inch
<u>//-</u> 高度	31.5 mm	 高度 (英寸)	1.2402 inch
高皮 宽度	20.8 mm		0.8189 inch
<u> </u>	5.88 g	<u> </u>	0.0100
-	5.55 g		
温度			
字储温度	-25 °C55 °C		-5 °C40 °C
_{于阳严风} 最小持续工作温度	-50 °C		120 °C
	00 0	サンフリンズエート加及	120 0
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
nons ロ残れる REACH SVHC			
	个地位 0.1 W (70 时间)	支大圧物质 (3011년)	
其它技术参数			
· 防爆版	不		
材料参数			
to relate labor		*T & /:>T3	/m./12
基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		
系统特征值			
* =u	经应	.以,不品类业长	т
类型 层,内部桥接	插座 无	必须的端板	无
云,	九		
分类 ————————————————————————————————————			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
		ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92		<i>=:</i>
	27-14-11-92 27-14-11-92		27-14-11-92
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92 27-14-11-92 27-25-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92 27-25-03-90