


## KOSF ZT2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 产品图片



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

## 通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | Z系列, 编码元件, 黄色, 2.9 mm      |
| 订货号        | <a href="#">1816150000</a> |
| 类型         | KOSF ZT2.5                 |
| GTIN (EAN) | 4032248370726              |
| 数量         | 50 items                   |

## KOSF ZT2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |          |         |             |
|----|----------|---------|-------------|
| 深  | 11.25 mm | 深度 (英寸) | 0.4429 inch |
| 高度 | 4.4 mm   | 高度 (英寸) | 0.1732 inch |
| 宽度 | 2.9 mm   | 宽度 (英寸) | 0.1142 inch |
| 净重 | 0.2 g    |         |             |

## 温度

|          |                |          |               |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度     | -25 °C...55 °C | 环境温度     | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C         | 最大持续工作温度 | 100 °C        |

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 其它技术参数

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 固定类型 | 已插入的 | 安装指导 | 直接安装 |
| 防爆版  | 不    |      |      |

## 材料参数

|              |             |      |    |
|--------------|-------------|------|----|
| 基础材料         | PA 66 GF 30 | 颜色编码 | 黄色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | HB          |      |    |

## 系统特征值

|    |      |
|----|------|
| 类型 | 防错插销 |
|----|------|

## 通用的

|      |      |
|------|------|
| 安装指导 | 直接安装 |
|------|------|

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

**KOSF ZT2.5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**图纸**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

