KOSF ZT2.5




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。 该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件,可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性,避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	Z系列, 编码元件, 黄色, 2.9 mm
订货号	<u>1816150000</u>
类型	KOSF ZT2.5
GTIN (EAN)	4032248370726
数量	50 items

KOSF ZT2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
 尺寸和重量			
深	11.25 mm	深度 (英寸)	0.4429 inch
高度	4.4 mm	高度 (英寸)	0.1732 inch
宽度	2.9 mm	宽度 (英寸)	0.1142 inch
净重 ————————————————————————————————————	0.2 g		
温度			
	-25 °C55 °C	·····································	-5 °C40 °C
最小持续工作温度	-50 °C		100 °C
环保产品合规			
	A 15 - 5111		
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			
固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不		<u> </u>
材料参数	<u>'</u>		
基础材料	PA 66 GF 30	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	НВ		
系统特征值			
通用的			
安装指导	直接安装		<u>'</u>
			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

目录日期/图纸 2

数据信息页

KOSF ZT2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



