

IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HDC 接插件符合 IEC 61076-3-106 Var.5 , 金属, 空外壳

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | 空接线箱, 插头外壳, 类型 5 符合 IEC 61076-3-106, IP67 |
| 订货号 | 1962540000 |
| 类型 | IE-PH-V05M |
| GTIN (EAN) | 4032248644674 |
| 数量 | 10 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 78 mm | 深度 (英寸) | 3.0709 inch |
| 高度 | 26.7 mm | 高度 (英寸) | 1.0512 inch |
| 宽度 | 26.7 mm | 宽度 (英寸) | 1.0512 inch |
| 净重 | 76.9 g | | |

温度

| | | |
|------|------|----------------|
| 存储温度 | 工作温度 | -40 °C...70 °C |
| 安装温度 | | |

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6bl, 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

通用参数

| | | | |
|------|------|--------|-----|
| 颜色编码 | 其他 | 外壳基本材料 | 铸铝 |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | 750 |

通用标准


| | | | |
|-------|------------------------|-------------|---------|
| 连接器标准 | IEC 61076-3-106 Var. 5 | 证书号 (cULus) | E316369 |
|-------|------------------------|-------------|---------|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-01-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-01-04 | | |

图纸

尺寸图




IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

RJ45



RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 类型 | IE-PI-RJ45-FH | 版本 |
| 订货号 | 1962730000 | 插头 RJ45, 插头插芯RJ45, 无需工具安装, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4032248654017 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 类型 | IE-PI-RJ45-TH | 版本 |
| 订货号 | 1962720000 | 插头 RJ45, 插头插芯RJ45 压接 |
| GTIN (EAN) | 4032248644834 | |
| 数量 | 10 ST | |

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|----------|
| 类型 | IE-PP-V05M | 版本 |
| 订货号 | 1968920000 | 法兰外壳-防护盖 |
| GTIN (EAN) | 4032248692668 | |
| 数量 | 10 ST | |

空接线箱



HDC 接插件符合 IEC 61076-3-106 Var.5, 金属, 空外壳

附件

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|----|---|
| 类型 | IE-PH-AD-V05M-RJ45 | 版本 | |
| 订货号 | 1993540000 | | Spare insert holder, Variant 5 to IEC 61076-3-106 |
| GTIN (EAN) | 4050118378610 | | |
| 数量 | 1 ST | | |