Fiche de données

IE-KSF-PKV14M-KLROB-45M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Câbles confectionnés IE

Informations générales de commande

Référence	1103660450
Type	IE-KSF-PKV14M-KLROB-45M
GTIN (EAN)	4032248922390
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

IE-KSF-PKV14M-KLROB-45M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Poids net	5280 g

Températures

Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C...70
Température de pose			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14

Propriétés électriques

Tension de fonctionnement	30

Constitution du câble

Couleur de la gaine	noir (similaire à RAL 9005)	Diamètre de la gaine, max.	9.3 mm

Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

Rayon de courbure min, multiple	10 x diamètre du câble	Rayon de courbure, min., unique	5 x diamètre du câble

Propriétés électriques du câble

Tension de fonctionnement	30

Fiche de données

IE-KSF-PKV14M-KLROB-45M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

