WAP WDU/WTR4/ZZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







端子条末端相邻的接线端子,应使用挡板。挡板可保证接 线端子的功能和额定电压的使用。 这确保了电压组件以及 接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

版本	用于端子的端板, 深褐, 高度: 68.88 mm, 宽度: 1.5 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 是
订货号	<u>1905150000</u>
类型	WAP WDU/WTR4/ZZ
GTIN (EAN)	4032248523405
数量	50 items

WAP WDU/WTR4/ZZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
OHS	一致		
₹			
くり出土主			
<u> </u>	40.95 mm	深度 (英寸)	1.6122 inch
高度	68.88 mm	高度 (英寸)	2.7118 inch
意 度	1.5 mm	宽度 (英寸)	0.0591 inch
重	2.25 g		
温度			
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
声响温及 最小持续工作温度	-50 °C		120 °C
不保产品合规			'
T FIN HA FILTE			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%		
· 品碳足迹	从摇篮到大门		
其它技术参数			
可卡装	是	安装指导	直通 (套管), 直接安装
	<u>E</u>	又农田廿	丑巡(去旨), 丑汉父农
材料参数			
	Wemid		 深褐
虽燃等级符合 UL 94	V-0		/ 小 国
系统特征值	V 0		
N3017 正 臣			
	侧板		
通用的			
安装指导			
	直通 (套管), 直接安装		
	直通 (套管), 直接安装		'
	直通 (套管), 直接安装		
类	直通 (套管), 直接安装 EC000886	ETIM 7.0	EC000886
}类 TIM 6.0		ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000886 EC000886
}类 TIM 6.0 TIM 8.0	EC000886		
计类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000886 EC000886	ETIM 9.0	EC000886
分类 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	EC000886 EC000886 EC000886	ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 27-14-11-33

目录日期/图纸 2